

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch

541159



Защитный датчик RFIД с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекер M12, с кабелем 0,15 м, последовательное подключение, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания зависит от исполнительного механизма, однонаправление срабатывания, PU = полностью кодируемый датчик без исполнительного механизма в одном корпусе. Всего возможно обучение 8 процессов.

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, FCC, IC, EAC (евраз.), TÜV
Принцип датчика:	Приемопередатчик
Уровень шифров. по ISO 14119:	Высокий
Классификация по EN 60947-5-3:	PDDb
Кодирование приемопередатчика:	полностью кодируемый
Пригодны для последовательного:	да
тип устройства:	Датчик

технические данные

электрические данные

Напряжение питания (V):	24, 24
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
потребляемая мощность DC:	1

Входы

Число входов:	2
Напряжение пост.тока на входах:	24 V DC

Полупроводниковые выходы

Число выходов OSSD:	2
Number of sig. outputs:	1
Разв. потенц. П/П выхода:	Нет

Защита П/П выхода от КЗ:	Да
Категория исп. по EN 60947-1:	DC-12
Экологические данные	
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	-25, 70
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
ЭМС по стандарту...:	EN 60947-5-3
Вибрация по стандарту...:	EN 60947-5-2
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	30g
Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	3
Расстояния переключения	
Изм. раб. расст., рег. темп. 1:	+0,01 мм/°C
Изм. раб. расст., рег. темп. 2:	+0,1 мм/°C
Изм. раб. расст., рег. темп. 3:	+0,01 мм/°C
Изм. раб. расст., рег. темп. 4:	+0,01 мм/°C
механические данные	
Радиус изгиба при прокладке K1:	5 x Ø
Возможен монтаж дат. заподлицо:	Да, соблюдать инст. по монтажу
Тип соединения:	M12, 8-контактный, штыревой
Кабельные линии:	Li9Y11Y 8 x 0,14 мм ²
Материал верхней части кожуха:	PBT
Размер по высоте:	37
Размер по ширине:	26
Размер по глубине:	18
Вес брутто:	64
ответчик	

Рабочая частота:	122 кГц - 128 кГц
Данные по окружающей среде	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	да
Искл. RoHS в соотв. с директ.:	7а, 7с I
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
Вещества, содержащиеся в PEAX:	Вести, Оксид свинца
%- доля загрязняющего вещества:	> 0,1%
№ CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Доступен вход в SCIP:	да
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-код:	4046548065718
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27274601
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000026
Эталонная функция ETIM:	EC002592
Объем:	0

Необходимые принадлежности



541180

PSEN cs4.1 1 actuator



541187

PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator



541188

PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator



540180

PSEN cs2.1 1 actuator

Дополнительные принадлежности



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540130

SDD ES ETH



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540132

SDD ES PROFIBUS



773603

PDP67 F 4 code