

PNOZ X3.10P C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so

787314



Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 1 N/C, 1 SC, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V AC/DC, genişlik: 45 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, PNOZ X3 ile yan uyumluluk.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	AC/DC
Güç tüketimi AC:	5
Güç tüketimi DC:	2.5 W
Girişler	
Giriş sayısı:	2
Yarı iletken çıkışlar	
Yarıiletken cikislarin sayisi:	1
Tolerans hrc. volt. DC S/C:	-%20/+%20
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:	DC-12
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240
Max. current AC1 safety cont.:	8
Voltage DC1 safety cont.:	24
Max. current DC1 safety cont.:	8

Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230
Max. current AC15 safety cont.:	5
Voltage DC13 safety cont.:	24
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G. P.
Emn. kontakları: pilot görevi:	B300, R300
Röle kontak malzemesi:	AgSnO2
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-20 - -20 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	unzulässig
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III / II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PPO UL 94 V1
Bağlantı terminali:	Yay yüklü terminal
Terminal yapısı:	takılabilir
Yükseklik boyutu:	101 mm
Genislik boyutu:	45 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	290 g
Brüt ağırlık:	300 g

Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	7a, 7c I
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit
Kirleticinin % Payı:	> 0,1
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP girişi mevcut:	evet
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kodu:	4046548008432
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC001449
Cilt:	0.575

Opsiyonel aksesuarlar

374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4

