

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

750102



PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı olmayan 1 kanallı kablolama, manuel/otomatikçalıştırma, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, genişlik: 17,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Güç tüketimi DC:	2 W
Girişler	
Giriş sayısı:	1
Yarı iletken çıkışlar	
Yarıiletken cikislarin sayisi:	1
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:	DC-12
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240
Max. current AC1 safety cont.:	6
Voltage DC1 safety cont.:	24
Max. current DC1 safety cont.:	6
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230

Max. current AC15 safety cont.:	5
Voltage DC13 safety cont.:	24
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G.U. (aynı polarite)
Röle kontak malzemesi:	AgCuNi
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-10 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Alt kısım gövde malzemesi:	PC
Ön plaka gövde malzemesi:	PC
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PC
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	takılabilir
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 12 AWG
Yükseklik boyutu:	98 mm
Genislik boyutu:	17.5 mm
Derinlik boyutu:	120 mm
Net ağırlık:	175 g
Brüt ağırlık:	185 g
Çevre	

RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	34, 7c I
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit
Kirleticinin % Payı:	> 0,1
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP girişi mevcut:	evet
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kodu:	4046548025699
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC001449
Cilt:	0.233

Opsiyonel aksesuarlar

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm

