

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK

C1000025



Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, açılı, 5 pimli M12 dişi konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 20 m

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Anma Akımı:	4 A
Tipik iletken direnci K1:	20°C'de ≤55,4 Ohm/km
Çevresel veri	
Olarak çevre ısısı:	-40 - 85 °C
UL ile ortam sıcaklığı:	80 °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	3
Mekanik Veri	
Connector type 1:	5-pin M12 male connector
Konnektör tipi 1 şekli:	açılı
Coding of M12 connector 1:	A coded
Konnektör tipi 2:	5 pimli M12 dişi konnektör
Konnektör tipi 2 şekli:	düz
Coding of M12 connector 2:	A coded
Metal dişli halka konn 1:	CuZn, nikel kaplama
Metal dişli halka konn 2:	CuZn, nikel kaplama
Kontak yüzeyleri malzemesi 1:	Au

Kontak yüzeyleri malzemesi 2:	Au
Sızdırmazlık malzemesi:	FKM
Pimlerin malzemesi:	CuZn
Soketlerin malzemesi:	CuZn
Kablo malzemesi K1:	Cu
Yalıtım malzemesi kablosu K1:	PP (9Y)
Kablo tipi K1:	LiF9Y11Y
Kablo uzunluğu:	20 m
Renkli kablo yalıtımı 1:	Siyah
Gövde rengi:	Sarı, RAL 1004'e benzer
Kablo yalıtım malzemesi 1:	PUR
Kablonun izleme kabiliyeti 1:	evet
Bend radius (when laying) K1:	8 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	5.5 - 5.5 mm
İletken kesiti:	0.34 - 0.34 mm ²
Kablo çapraz kesiti AWG K1:	22
Büküm K1:	5 damarlı yuvarlak dolgu
Ekranlama K1:	hayır
İletken sayısı:	5
Kablo onayları K1:	UL AWM-Style 20233
Konektör onayları 1:	UL94 V-2
Konektör onayları 2:	UL94 V-2
Halojen içermeyen:	evet
Oil resistance:	resistant
Alev direnci:	UL 20233, DIN EN 60332-1-2, FT2
İnterlock vidası torku:	0,4 Nm
Net ağırlık:	746 g
Brüt ağırlık:	751 g

Çevre

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85444210
UNSPSC 25:	26121603
EAN kodu:	4046548102727
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27060311
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000026
ETIM Referans Özelliği:	EC001855
Cilt:	0