


PMI v812

266812



PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 12,1 inç, çözünürlük 1280 x 800 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantı noktası 1 Gbit/sn, 1 USB ana bilgisayar 3.0, 2 USB ana bilgisayar 2.0, 1 HDMI bağlantı noktası, 1 VGA bağlantı noktası, kapasitör tamponlu gerçek zamanlı saat, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: PMI v8 Assistant, PASvisu Sunucu ve İstemci, PVIS OPC Sunucu UA, PSS 4000 ürün yazılımı (OPC Sunucu UA).

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian)
İşletim sistemi:	Windows 10 IOT
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	12 - 30 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Güç tüketimi DC:	29.2 W
Göstermek	
Ekran tipi:	TFT
Diagonal ekran:	12.1 Zoll
Ekran çözünürlüğü:	1280 x 800
Ekran renk derinliği:	16,7 M
Dokunmatik ekran tipi:	kapasitif
Cpu	
İşlemci tipi:	X86
İşlemci saat hızı:	2,0 GHz
Ana bellek:	4 GB
Gerçek zamanlı saat mevcut:	Evet
USB arabirimi	

USB ana bil. arayüzü sayısı:	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Ethernet arayüzü	
Konektör tipi ETHERNET int.:	RJ45
Ethernet iletim hızı:	1 Gbit/s
CANopen arayüzü	
Ethernet arayüz adedi:	2
VGA arayüzleri	
Harici VGA arayüzü:	1 x HDMI, 1 x VGA
Çevresel veri	
Olarak çevre ısısı:	0 - 50 °C
Depolama sıcaklığı standardı:	EN 60068-2-1/-2
İklim uygunluğu standardı:	EN 60068-2-78
Nem oranı:	0... 39°C'de %90 (yoğşmsz)
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Standarda göre titreşim:	EN 60068-2-6
Standart1'e göre sürekli darbe:	15g
Standart koruma tipi:	EN 60529
Mekanik Veri	
Yükseklik boyutu:	228 mm
Genislik boyutu:	315.5 mm
Derinlik boyutu:	64.5 mm
Net ağırlık:	3860 g
Brüt ağırlık:	4757 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	6a, 6c, 7c I

REACH uygunluđu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit, Boric acid,
Kirleticinin % Payı:	> 0,1
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8, 71898-10-5, 80-05-7, 541-02-5, 65997-18-4, 10043-35-1, 540-97-6, 556-67-2
WEEE classification (08/2018):	2 device/monitor > 100 cm²
SCIP girişı mevcut:	evet
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	84715000
UNSPSC 25:	46171620
EAN kodu:	4046548096842
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliđi:	27330201
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000024
ETIM Referans Özelliđi:	EC001412
Cilt:	40.280