

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit

541111



RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalışma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC (Eurasian)
Sensor principle:	Transponder
ISO 14119'e göre kodlama sev.:	Yüksek
EN 60947-5-3'e göre sınıfl.:	PDDb
Aktarıcı kodlaması:	tamamen kodlanmış
Seri bağlantı için uygun:	evet
ünite tipi:	Birim
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24, 24
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Güç tüketimi DC:	1
Girişler	
Giriş sayısı:	2
Girişte DC voltajı:	24 V DC
Yarı iletken çıktıları	
OSSD çıkışların sayısı:	2
Number of sig. outputs:	1
Potansiyel yalıtım S/C O:	Hayır

S/C çıkışı kısa devre koruması:	Evet
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:	DC-12
Çevresel veri	
Standart ortam sıcaklığı:	EN 60068-2-14
Olarak çevre ısısı:	-25, 70
Depolama sıcaklığı standardı:	EN 60068-2-1/-2
İklim uygunluğu standardı:	EN 60068-2-78
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Standarda göre EMC:	EN 60947-5-3
Standarda göre titreşim:	EN 60947-5-2
Standart1'e göre sürekli darbe:	30g
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	3
Mesafeleri değiştirme	
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme:	+0,01 mm/°C
Mekanik Veri	
Bend radius (when laying) K1:	5 x Ø
Tip 1 aktüatör:	PSEN cs4.1
Sensör gömme monte edilebilir:	Evet, kurulum kılav. uygulayın
Bağlantı tipi:	5 m cable
Cable lines:	Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PBT
Yükseklik boyutu:	37
Genislik boyutu:	26
Derinlik boyutu:	18
Net ağırlık:	215
Brüt ağırlık:	275
Transponder	
Çalışma frekansı:	122 kHz - 128 kHz

Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	7a, 7c I
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit
Kirleticinin % Payı:	> 0,1%
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP girişi mevcut:	evet
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN kodu:	4046548067200
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27274601
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000026
ETIM Referans Özelliği:	EC002592
Cilt:	0

Opsiyonel aksesuarlar



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS
