

P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so

787331



Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 42 V AC, genişlik: 45 mm, geçmeli yaylı terminaller, çift el kontrol rölesi/ çift el buton ile eş zamanlı izleme.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	42 - 42 V
U1 besleme voltajı tipi:	AC
Güç tüketimi AC:	6 VA
Maks. cihaz devre kesicisi:	Maks. iletken çapraz kesiti
İki elli cihaz tipi:	III C
Girişler	
Giriş sayısı:	2
Yarı iletken çıktılar	
Yarıiletken cikislarin sayisi:	2
Tolerans hrc. volt. DC S/C:	-%15/+%10
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:	DC-12
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	5 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V

Max. current DC1 safety cont.:	5 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	2.5 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G. P.
Emn. kontakları: pilot görevi:	C300, R300
Röle kontak malzemesi:	AgSnO2
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-25 - -25 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Standarda göre titreşim:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III / II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Yay yüklü terminal
Terminal yapısı:	takılabilir
Yükseklik boyutu:	101 mm
Genislik boyutu:	45 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	365 g
Brüt ağırlık:	375 g

Çevre	
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN kodu:	4046548008418
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27371821
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000019

Opsiyonel aksesuarlar

374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4

