

## PNOZ m ES CANopen

772134



可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2，現場總線 Fieldbus 模組，CANopen。

## 詳細技術資料

### 般數據

Approval: CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian)

### 技術數據

### 電氣數據

U1 的用途: 模組供電

電源供應電壓 (V): 24 - 24 V

電源電壓類型 U1: DC

DC 耗電量: 0.9 W

電位隔離 U1: 是

UINT1 的用途: 模組供電

內部電壓源: 透過基礎主模組

UINT1 的電壓類型: DC

### 現場總線接口

現場總線 Fieldbus 介面: CANopen

現場總線 Fieldbus 裝置類型: 次要

現場總線 Fieldbus 協定的名稱: CiA 301 V4.2.0

恆定現場總線 Fieldbus 站位址: 0 - 99d

可選擇的傳輸速率: 10 kBit/s, 500 kBit/s, 20 kBit/s, 250 kBit/s, 1 MBit/s, 800 kBit/s, 50 kBit/s, 125 kBit/s

連接現場總線 Fieldbus: 9-pin D-Sub 公接頭

電氣隔離現場總線 Fieldbus: 是

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 測試電壓:                       | 500 V AC                     |
| 環境數據                        |                              |
| 周圍環境溫度標準:                   | EN 60068-2-14                |
| 環境溫度:                       | 0 - 0 °C                     |
| 保存溫度標準:                     | EN 60068-2-1/-2              |
| 氣候適合性標準:                    | EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted?:    | Not permitted                |
| Perm. operating height ASL: | 2000 m                       |
| EMC 符合標準 ...:               | EN 61131-2                   |
| 震動符合標準 ...:                 | EN 60068-2-6                 |
| 加速度衝擊符合標準 1:                | 15g                          |
| 隔距與沿面距離到:                   | EN 61131-2                   |
| 過電壓類別:                      | 第二                           |
| 汙染程度隔距與沿面:                  | 2                            |
| 防護等級標準:                     | EN 60529                     |
| 機械數據                        |                              |
| 安裝位置:                       | 在頂帽導軌上水平                     |
| DIN 導軌尺寸:                   | 35 x 7.5 EN 50022            |
| 外殼材質下部區段:                   | PC                           |
| 外殼材質前底板:                    | PC                           |
| 外殼材質上部:                     | PC                           |
| 連接端子:                       | 螺絲式端子, 彈簧式端子                 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊:             | 24 - 12 AWG                  |
| 高度尺寸:                       | 101.4 mm                     |
| 寬度尺寸:                       | 22.5 mm                      |
| 深度尺寸:                       | 115 mm                       |
| 淨重:                         | 95 g                         |
| 毛重:                         | 105 g                        |
| 環境                          |                              |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| RoHS 合規性:                      | 是                            |
| REACH 符合性:                     | 不含任何 SVHC 物質                 |
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| <b>商業數據</b>                    |                              |
| Harmonized System Code:        | 85176200                     |
| UNSPSC 25:                     | 39122331                     |
| EAN代碼:                         | 4046548069563                |
| ECLASS 版本:                     | ECLASS-13                    |
| ECLASS 參考特色:                   | 27242208                     |
| ETIM 版本:                       | ETIM-9.0                     |
| ETIM 參考組別:                     | EG000024                     |
| ETIM 參考特色:                     | EC001423                     |
| 體積:                            | 0.348                        |

## 必選的操作配件



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

## 可選的配件



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

