

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

774192



安全继电器（独立式），输入：带/不带触点间短路检测功能的1/2通道接线，输出：2个安全输出+1个SC类型的辅助输出，4 N/O，自动/受监控的延迟启动，UB = 24 V DC，宽度：45 mm，可插拔螺丝式端子，多个设备之间的连接，监控急停装置、安全门。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

最大设备断路器: 6 A (慢速) /10 A (快速)

半导体输出

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240 V

AC1安全控制最大电流: 6 A

DC1安全控制电压: 24 V

DC1安全控制最大电流: 6 A

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230 V

AC15安全控制最大电流: 3 A

DC13安全控制电压: 24 V

安全触点：AC，符合UL标准: 250 VAC G.U. (相同极性)

安全触点：导向器负载:	R300, B300
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - -10 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1, EN 61000-6-4
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
机械数据	
安装位置:	任意
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	94 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	280 g
总重:	300 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85364900

UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548011784
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
卷宗:	0.570

可选的配件



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4