

PNOZ yi1 4DI

2A000004



模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块，2个输入功能，输入功能和链接，2个信号输出，2个用于设置启动类型和测试脉冲检测的旋转开关，LED显示屏

技术细节

般数据

Approval: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

UINT1的用途: 模块电源

内部电压源: 通过头模块

UINT1的电压类型: DC

输入

U 输入符合 EN 61131-2 类型 1: 24 V DC

输入和内部模块总线电压之间的电位隔离: 否

环境数据

环境温度标准: EN 60068-2-14

以摄氏度一表示的环境温度: -10 - 55 °C

存储温度标准: EN 60068-2-1/-2

气候适宜性标准: EN 60068-2-78

允许/不允许凝结: 不允许

海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制: 5000 m

EMC 达到标准 ...: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1

振动测试所依据的标准: EN 60068-2-6

冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度: 15 g

应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-5-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
时代	
同时输入电路:	∞
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	弹簧加载端子, 螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	12.5 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	77 g
总重:	89 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	34, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 输入可用:	是

商业数据

Harmonized System Code:	85364190
UNSPSC 25:	46171620
EAN代码:	4046548087833
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
卷宗:	1.019

必选的操作配件



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

可选的配件



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)