

PNOZ m ES Profinet

772138



可配置小型安全控制器PNOZmulti 2，现场总线模块，Profinet。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

U1的用途: 模块电源

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 1.4 W

电势隔离U1: 是

UINT1的用途: 模块电源

内部电压源: 通过基础模块

UINT1的电压类型: DC

现场总线接口

现场总线接口: PROFINET

现场总线设备类型: IO设备

可选传输速率: 100 MBit/s

现场总线连接: 2 x RJ45

电隔离现场总线: 是

环境数据

环境温度标准: EN 60068-2-14

以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 0 °C
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
允许/不允许凝结:	不允许
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	2000 m
EMC 达到标准 ...:	EN 61131-2
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	15 g
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 61131-2
过电压等级:	二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
潜在的分离	
电路元件之间存在的电位隔离1:	现场总线和模块
电位隔离类型1:	功能绝缘
机械数据	
安装位置:	水平位于顶帽式导轨上
DIN电源轨尺寸 (EN 50022) :	35 x 7.5 EN 50022
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子, 弹簧加载端子
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	101.4 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	110.4 mm
净重:	86 g
总重:	96 g

环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 输入可用:	是
商业数据	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548069525
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242208
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024
ETIM 引用功能:	EC001423
卷宗:	0.336

必选的操作配件



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

380401

RJ45 Connector



可选的配件



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

