

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

777951



安全继电器（独立式），输入：单/双通道接线，输出：2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.0075 - 0.5 V AC/DC, UMmax = 690 V, 宽度：45 mm, 静止监控器。该装置 监控电机停止运转时产生的EMC电压。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: AC/DC

功率消耗AC: 5 VA

功率消耗DC: 3 W

测量电路

测量电路频率范围 (Hz) : 0 - 3000 Hz

设置范围响应值 Uon: 7.5 - 500 mV

重置值Uoff: 2 x Uon

半导体输出

半导体输出数量: 2

外部电源电压的允许公差DC 半导体: -20 %/+20 %

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240 V

AC1安全控制最大电流: 6 A

DC1安全控制电压:	24 V
DC1安全控制最大电流:	6 A
使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230 V
AC15安全控制最大电流:	3 A
DC13安全控制电压:	24 V
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G. P.
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - -10 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
机械数据	
安装位置:	任意
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 14 AWG
高度尺寸:	94 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	325 g

总重:	330 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39121527
EAN代码:	4046548049732
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371811
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001448
卷宗:	0.569

可选的配件

374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4

