



## ► PSEN cs5.13 M12/8 EX

**PILZ**  
THE SPIRIT OF SAFETY

Istruzioni per l'uso-22218-IT-09  
- Sensori PSEN



Questo è un documento originale.

Laddove inevitabile, per la stesura del presente documento è stata utilizzata la forma maschile ai fini di una migliore leggibilità e scorrevolezza del testo. Si garantisce che è tutelata la parità di trattamento e nessuna persona è discriminata.

Tutti i diritti della presente documentazione sono riservati a Pilz GmbH & Co. KG. È ammesso fotocopiare il presente documento per uso interno. Pilz è disponibile a ricevere indicazioni e suggerimenti per il miglioramento del presente documento.

CECE®, CHRE®, CMSE®, INDUSTRIAL PI®, Leansafe®, MYZEL®, PAS4000®, PASca-  
l®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMctendo®, PMD®, PMI®,  
PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®,  
THE SPIRIT OF SAFETY® in alcuni Paesi sono marchi registrati e protetti di Pilz GmbH &  
Co. KG.



SD è acronimo di Secure Digital

<b>Introduzione</b> .....	<b>5</b>
Validità della documentazione .....	5
Utilizzo della documentazione .....	5
Legenda simboli .....	5
<b>Sicurezza</b> .....	<b>6</b>
Uso previsto .....	6
Norme di sicurezza .....	7
Osservazioni sulla sicurezza .....	7
Ulteriori documenti validi .....	7
Qualifica del personale .....	7
Garanzia e responsabilità .....	8
Smaltimento .....	8
Per la vostra sicurezza .....	8
<b>Caratteristiche del dispositivo</b> .....	<b>9</b>
<b>Descrizione delle funzioni</b> .....	<b>9</b>
Safety Device Diagnostics .....	11
Distanze di commutazione .....	12
Offset laterale e verticale .....	13
<b>Cablaggio</b> .....	<b>16</b>
<b>Collegamento a dispositivi di controllo</b> .....	<b>18</b>
<b>Programmazione dell'attuatore</b> .....	<b>25</b>
<b>Montaggio</b> .....	<b>26</b>
<b>Verifica periodica</b> .....	<b>29</b>
<b>Registrazione</b> .....	<b>29</b>
<b>Norme di montaggio e d'impiego ATEX (X)</b> .....	<b>30</b>
<b>Esercizio</b> .....	<b>31</b>
Funzionamento normale .....	32
Indicazioni di errore .....	32

<b>Dimensioni in mm</b> .....	<b>33</b>
<b>Dati tecnici Interruttore di sicurezza</b> .....	<b>34</b>
<b>Dati tecnici attuatore</b> .....	<b>37</b>
<b>Classificazione secondo ZVEI, CB24I</b> .....	<b>38</b>
<b>Dati tecnici di sicurezza</b> .....	<b>39</b>
<b>Dati integrativi</b> .....	<b>40</b>
Certificazioni radio.....	40
<b>Dati di ordinazione</b> .....	<b>40</b>
Interruttore di sicurezza.....	40
Attuatore.....	40
Sistemi completi.....	40
Accessori.....	41
<b>Dichiarazione di conformità CE</b> .....	<b>42</b>
<b>UKCA-Declaration of Conformity</b> .....	<b>43</b>

## Introduzione

### Validità della documentazione

La presente documentazione è valida per il prodotto PSEN cs5.13 M12/8 EX a partire dalla versione 2.0.

Le presenti istruzioni per l'uso spiegano le modalità funzionali e operative, descrivono il montaggio e danno indicazioni per il collegamento del prodotto.

### Utilizzo della documentazione

Il presente documento serve da istruzioni. Installare e mettere in servizio il prodotto solo dopo aver letto e compreso quanto contenuto nel documento. Conservarlo per un utilizzo futuro.

### Legenda simboli

Le informazioni particolarmente importanti sono contrassegnate come segue:



#### **PERICOLO!**

Osservare assolutamente questa avvertenza! Segnala pericoli imminenti che possono causare lesioni fisiche gravissime e letali. Vengono indicate adeguate misure preventive da adottare.



#### **AVVERTIMENTO!**

Osservare assolutamente questa avvertenza! Segnala situazioni pericolose che possono causare lesioni fisiche gravissime e letali, ed indica le misure precauzionali da adottare.



#### **ATTENZIONE!**

Segnala una fonte di pericolo che può causare infortuni lievi o danni materiali e indica adeguate misure preventive da adottare.



#### **IMPORTANTE**

Descrive situazioni in cui il prodotto o i dispositivi potrebbero subire danni e indica adeguate misure preventive da adottare. L'indicazione contrassegna anche punti particolarmente importanti all'interno di un testo.



#### **INFO**

fornisce consigli sull'applicazione e informazioni relative ad eventuali particolarità.

## Sicurezza

### Uso previsto

L'interruttore di sicurezza è certificato per l'impiego in ambienti a rischio esplosione conformemente a EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-18, EN 60079-31.

Ambiente a rischio esplosione gruppo II, categoria 3G, zona 2 (gas): II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc e categoria 3D, zona 22 (polveri): II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc.

Le funzioni di sicurezza dell'interruttore di sicurezza sono:

- ▶ Disattivazione sicura delle uscite di sicurezza se l'attuatore viene allontanato oltre la distanza di disattivazione garantita  $s_{ar}$  o se l'attuatore non viene riconosciuto
- ▶ Mantenimento dello stato di disattivazione sicura dopo l'allontanamento dell'attuatore

L'interruttore di sicurezza soddisfa i seguenti requisiti:

- ▶ EN IEC 60947-5-3: PDDDB con l'attuatore PSEN cs5.13 M12 ATEX
- ▶ EN IEC 62061: SIL CL 3
- ▶ EN ISO 13849-1: PL e (Cat. 4)
- ▶ EN ISO 14119: Livello di codifica tipo basso, tipo 4

L'interruttore di sicurezza può essere utilizzato solo con il corrispondente attuatore PSEN cs5.13 M12 ATEX.

Il livello di sicurezza PL e (Cat. 4)/SIL CL 3 viene raggiunto solo se

- ▶ le uscite di sicurezza vengono utilizzate a due canali.

L'attuatore PSEN cs5.13 M12 ATEX non **può** essere utilizzato in ambienti con elevati campi elettromagnetici e valori effettivi  $> 1 \text{ A/m}$  o  $3 \text{ V/m}$  (es. impianti di elettrolisi ad alta corrente).

L'interruttore di sicurezza è adatto all'impiego in presenza di rischio basso legato al pericolo meccanico.

### Utilizzo non conforme

Tra gli utilizzi non previsti ricordiamo in particolare:

- ▶ qualsiasi modifica strutturale, tecnica o elettrica del prodotto,
- ▶ un utilizzo del prodotto al di fuori dei settori descritti nelle presenti istruzioni per l'uso,
- ▶ un utilizzo del prodotto diverso da quanto descritto nei dati tecnici (vedi capitolo [Dati tecnici](#) [📖 34]).



#### IMPORTANTE

#### Installazione elettrica secondo le norme di compatibilità elettromagnetica

Il dispositivo è concepito per applicazioni in ambito industriale. In caso di installazione in altri tipi di ambienti, il dispositivo può causare disturbi radio. Per l'installazione in altri tipi di ambienti adottare misure che garantiscano il rispetto delle Norme e Direttive relative ai disturbi radio per gli specifici luoghi di installazione.

## **Norme di sicurezza**

### **Osservazioni sulla sicurezza**

Prima di utilizzare un dispositivo è necessario eseguire una valutazione dei rischi secondo la Direttiva Macchine.

Il collegamento di altri dispositivi può comportare ulteriori rischi. Adottare le misure necessarie per la protezione dalla corruzione.

Il prodotto soddisfa, come componente singolo, i requisiti di sicurezza funzionale delle norme EN ISO 13849 e EN 62061. Non è tuttavia garantita la sicurezza funzionale dell'intera macchina/dell'intero impianto. Per raggiungere il livello di sicurezza delle funzioni di sicurezza richieste dell'intera macchina o dell'intero impianto, è necessaria una valutazione separata per ogni funzione di sicurezza.

### **Ulteriori documenti validi**

Leggere e attenersi alle indicazioni dei seguenti documenti:

#### **Solo per l'impiego di Safety Device Diagnostics (SDD):**

- ▶ Istruzioni per l'uso modulo fieldbus, ad esempio SDD ES PROFINET (1003826)
- ▶ Descrizione del sistema "Safety Device Diagnostics" (1003827)

#### **Per l'utilizzo di ripartitori passivi:**

- ▶ Istruzioni per l'uso di un ripartitore passivo, ad esempio:
  - PSEN ix2 F4 code
  - PSEN ix2 F8 code
  - PDP67 F 4 code
  - PSEN Y junction M12 Sensor
  - PSEN Y junction M12 cable

La conoscenza di questi manuali costituisce la premessa per la comprensione delle presenti istruzioni per l'uso.

### **Qualifica del personale**

Le operazioni di installazione, montaggio, programmazione, messa in servizio, funzionamento, messa fuori servizio e manutenzione dei prodotti possono essere eseguite solo da persone idonee.

Una persona idonea è una persona qualificata e competente che dispone delle conoscenze specifiche necessarie acquisite grazie ad una adeguata formazione professionale, esperienza ed esercizio recente dell'attività professionale. Per poter gestire, valutare e controllare prodotti, dispositivi, sistemi, macchine e impianti questa persona deve conoscere lo stato dell'arte e della tecnica, così come le vigenti norme, le direttive e le leggi nazionali europee e internazionali.

Il responsabile è inoltre obbligato ad impiegare solo persone che

- ▶ abbia familiarità con le prescrizioni basilari in materia di sicurezza del lavoro e antinfortunistica,
- ▶ abbia letto e compreso il capitolo "Sicurezza" qui descritto e

- ▶ abbia familiarità con le vigenti norme basilari e specifiche relative ad applicazioni particolari.

### Garanzia e responsabilità

I diritti di garanzia e responsabilità decadono se

- ▶ il prodotto non viene impiegato secondo l'uso previsto,
- ▶ i danni sono dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso,
- ▶ il personale operante non è stato correttamente formato,
- ▶ oppure sono state apportate modifiche di qualsiasi natura (ad es. sostituzione di componenti sulle schede elettriche, saldature ecc).

### Smaltimento

- ▶ Per le applicazioni di sicurezza rispettare la durata d'utilizzo  $T_M$  riportata nei dati tecnici di sicurezza.
- ▶ Per la messa fuori servizio rispettare le normative locali relative allo smaltimento di dispositivi elettronici (ad es. legge sui dispositivi elettrici ed elettronici).


### Per la vostra sicurezza



#### AVVERTIMENTO!

#### Perdita della funzione di sicurezza provocata dalla manomissione del dispositivo di interblocco

La manomissione del dispositivo di interblocco può causare lesioni gravissime o essere letale.

- Impedire che il dispositivo di interblocco venga manomesso mediante l'utilizzo di un attuatore sostitutivo.
- Custodire l'attuatore sostitutivo in un luogo sicuro e proteggerlo da eventuali accessi non autorizzati.
- Eventuali attuatori sostitutivi devono essere montati come descritto nel capitolo [montaggio](#) [  26].
- Se gli attuatori montati originariamente vengono sostituiti con altri attuatori, gli attuatori originali devono essere distrutti prima dello smaltimento.




#### AVVERTIMENTO!


#### Nell'area a rischio esplosione le scintille di innesco provenienti dai divisori per cavi e connettori possono causare un'esplosione!

Se nell'area a rischio esplosione vengono utilizzati divisori per cavi e connettori possono svilupparsi scintille con conseguente un'esplosione.

- Accertarsi che i divisori per cavi e i connettori vengano impiegati solo al di fuori dell'area a rischio esplosione.

- ▶ Rimuovere la capsula di protezione del connettore solo al momento di collegare il prodotto. Questo impedisce che il dispositivo si sporchi.
- ▶ Disattivare la tensione di alimentazione prima di scollegare il connettore.
- ▶ Per il collegamento o scollegamento del connettore deve essere rispettato il grado di inquinamento 1 o 2.
- ▶ Garantire la protezione del connettore contro l'allenamento casuale (es. con una fascetta).
- ▶ Il grado di protezione IP (v. [Dati Tecnici](#)  34]) è stato calcolato per un interruttore di sicurezza come nuovo ai sensi della DIN EN 60529.

### Caratteristiche del dispositivo

- ▶ Tecnica a transponder per il rilevamento della presenza
- ▶ Tipo di codifica Pilz: codificato
- ▶ Modalità bicanale
- ▶ 2 ingressi di sicurezza per il collegamento in serie di più interruttori di sicurezza
- ▶ 2 uscite di sicurezza
- ▶ Safety Device Diagnostics (SDD)
  - Tramite Safety Device Diagnostics è possibile consultare informazioni di uno o più sensori, eseguire azioni così come leggere e scrivere parametri di configurazione.
  - Protezione dai rischi di manomissione secondo ISO 14119 mediante la verifica della sigla dell'attuatore tramite il sistema di controllo con comunicazione SDD.
- ▶ Ingresso di diagnostica Y1 per Safety Device Diagnostics (SDD)
- ▶ Uscita di segnalazione/diagnostica Y32 per Safety Device Diagnostics
- ▶ Indicatori LED per:
  - Stato riconoscimento attuatore
  - Stato ingressi
  - Tensione di alimentazione/guasti-errori
- ▶ 4 direzioni di azionamento ciascuna con 3 direzioni di spostamento (v. [Spiegazione contrassegni](#)  12])
  - Contrassegno rettangolare per distanza di commutazione normale
  - Contrassegno triangolare per distanza di commutazione più breve
  - 2 contrassegni semicircolari per spostamento laterale. In caso di offset laterale e verticale, prestare attenzione al contrassegno semicircolare relativo allo spostamento laterale.

Le distanze di commutazione sicure garantite per i contrassegni indicati valgono solo in caso di spostamento verticale dell'attuatore verso l'interruttore. Per tutte le altre direzioni di spostamento le distanze di commutazione possono essere notevolmente maggiori (in particolare all'avvicinamento al semicerchio).

### Descrizione delle funzioni

A seconda della posizione dell'attuatore e dello stato del segnale degli ingressi di sicurezza, le uscite di sicurezza presentano un segnale "high" oppure "low".

**Stati elettrici degli ingressi e delle uscite di sicurezza (con interruttore pronto al funzionamento: DEVICE LED verde):**

Attuatore nel campo di risposta	Ingresso di sicurezza S11	Ingresso di sicurezza S21	Uscita di sicurezza 12	Uscita di sicurezza 22	Uscita di segnalazione Y32 (senza utilizzo di SDD)
sì	High	High	High	High	High
sì	Low	Low	Low	Low	High
no	x	x	Low	Low	Low
sì	High	Low	High	Low	High
sì	Low	High	Low	High	High

x: segnale "high" o "low"

#### **Controllo della plausibilità per gli ingressi di sicurezza S11 ed S21**

- ▶ Se un ingresso di sicurezza passa da high a low mentre l'altro ingresso di sicurezza resta high, viene visualizzato uno stato disuguale: **Input LED giallo intermittente e Device LED rosso lampeggiante**
- ▶ Se questo ingresso di sicurezza torna nuovamente da low a high e l'altro ingresso di sicurezza resta high, viene visualizzato un errore di plausibilità e viene generato un blocco parziale di funzionamento: **Input LED giallo lampeggiante e Device LED rosso lampeggiante**

Un passaggio ad un segnale high porta ad un funzionamento normale dell'interruttore solo se entrambi gli ingressi in precedenza presentavano segnale low. Solo in quel momento può avvenire il passaggio a high (blocco parziale di funzionamento, v. [Indicazioni di errore \[32\]](#)).


#### ▶ Ingresso di diagnostica Y1

Se viene utilizzato un modulo fieldbus SDD, l'ingresso di diagnostica Y1 viene attivato automaticamente e vengono letti i dati.

Se non viene impiegato un modulo fieldbus SDD, l'ingresso di diagnostica Y1 non viene utilizzato.

#### ▶ Uscita di segnalazione/diagnostica Y32 in modalità SDD

Se viene utilizzato un modulo fieldbus SDD, viene attivata l'uscita di segnalazione/diagnostica Y32 per la scrittura dei dati.



### Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnostics è un'opzione che può essere selezionata indipendentemente dal circuito di sicurezza.

Con Safety Device Diagnostics max. 16 sensori collegati in serie possono essere collegati con un modulo fieldbus come utenti.

La comunicazione dei sensori con il modulo fieldbus viene ripristinata in modo automatico ogni volta che viene fornita la tensione di alimentazione. Ciò consente, ad esempio, di sostituire un sensore durante un intervento di assistenza senza la necessità di adottare provvedimenti particolari.

Tramite il modulo fieldbus è possibile riconoscere l'avvenuta sostituzione, ad esempio, con il numero di serie.



- ▶ Con Safety Device Diagnostics sono disponibili le seguenti opzioni di diagnostica per il modulo fieldbus:
    - Richiesta di informazioni dei sensori (esempi: quale sensore collegato in serie ha commutato, in quale punto è presente un'eventuale rottura del cavo nel collegamento in serie)
    - Lettura dei parametri di configurazione dei sensori (esempi: numero dei cicli di programmazione rimanenti, numero di serie del sensore)
    - Esecuzione azioni (esempio: richiesta della denominazione aggiornata dell'attuatore)
- I risultati della diagnostica dei sensori possono essere controllati già durante l'installazione tramite il display nel modulo fieldbus, senza che il modulo fieldbus sia collegato con la rete.
- ▶ Con Safety Device Diagnostics sono disponibili le seguenti opzioni di cablaggio per il modulo fieldbus:
    - Le informazioni vengono inoltrate direttamente alla rete tramite il modulo fieldbus
    - L'assegnazione delle uscite di segnalazione ai sensori avviene in modo automatico mediante SDD.



Ciò consente di evitare errori di cablaggio e permette di aumentare o ridurre i sensori senza modificare il cablaggio esistente.

- Cablaggio secondo IP20: Il montaggio nel quadro elettrico può essere eseguito rapidamente.
- Cablaggio secondo IP67: Con il supporto dei diversi ripartitori passivi (vedi [dati di ordinazione accessori \[41\]](#)) è possibile collegare diversi sensori con un solo cavo dal campo nel quadro elettrico.

Per ulteriori informazioni su Safety Device Diagnostics consultare il capitolo [Ulteriori documenti validi \[7\]](#).

### Distanze di commutazione

Allineamento dell'attuatore	Distanze di attivazione
	<p>[1] Attuatore sul contrassegno rettangolare, allineato all'interruttore</p> <p><math>S_{ao}</math> Distanza di commutazione garantita: 8 mm  <math>S_{ar}</math> Distanza di disattivazione garantita: 20 mm  <math>S_o</math> Distanza di attivazione tipica: 11 mm  <math>S_r</math> Distanza di disattivazione tipica: 14 mm</p>
	<p>[2] Attuatore sul contrassegno triangolare, allineato all'interruttore</p> <p><math>S_{ao}</math> Distanza di commutazione garantita: 4 mm  <math>S_{ar}</math> Distanza di disattivazione garantita: 12 mm  <math>S_o</math> Distanza di attivazione tipica: 5 mm  <math>S_r</math> Distanza di disattivazione tipica: 8 mm</p>



**Offset laterale e verticale**


**Offset laterale con allineamento al contrassegno triangolare o rettangolare**

Allineamento 1: attuatore sul contrassegno rettangolare, allineato all'interruttore	Allineamento 2: attuatore sul contrassegno triangolare, allineato all'interruttore

### Legenda

- [1] Isteresi
- [2] Distanza di commutazione tipica  $S_o$
- [3] Distanza di disattivazione tipica  $S_r$
- [4] Offset in mm
- [5] Distanza di commutazione in mm
- [6] Campo di risposta
- [7] Allineamento del LED

### Offset verticale con allineamento al contrassegno triangolare o rettangolare




### Legenda

- [1] Isteresi
- [2] Distanza di commutazione tipica  $S_o$
- [3] Distanza di disattivazione tipica  $S_r$
- [4] Offset in mm
- [5] Distanza di commutazione in mm
- [6] Campo di risposta
- [7] Allineamento del LED
- [8] Contrassegno rettangolare



## Offset verticale con allineamento al contrassegno a semicerchio



## Legenda

- [1] Isteresi
- [2] Distanza di commutazione tipica  $S_0$
- [3] Distanza di disattivazione tipica  $S_r$
- [4] Offset in mm
- [5] Distanza di commutazione in mm
- [6] Campo di risposta

## Cablaggio

Attenzione:


- ▶ Le indicazioni riportate nei [Dati Tecnici](#) [34] devono essere assolutamente rispettate.
- ▶ La lunghezza max. dei cavi  $l_{max}$  nel circuito di ingresso è determinata
  - dalla capacità max. di interconnessione delle uscite di sicurezza (v. [Dati tecnici](#) [34]).
  - dalla tensione di alimentazione minima consentita per l'interruttore di sicurezza (19,2 V).
- ▶ L'alimentatore deve soddisfare i requisiti previsti per basse tensioni con separazione elettrica sicura (SELV, PELV).


- ▶ Gli ingressi e le uscite dell'interruttore di sicurezza devono essere dotati di separazione sicura per tensioni oltre 60 V DC.



#### INFO

Possono essere impiegati solo moduli di sicurezza con tensione di alimentazione 24 V DC. I moduli di sicurezza con alimentatore universale o in versione AC sono dotati di separazione interna del potenziale e non sono adatti all'impiego come dispositivi di controllo.


- ▶ la tensione di alimentazione dell'interruttore di sicurezza deve essere dotata di fusibile rapido tra 2 A e 4 A.
- ▶ Rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e cablaggio previsti dalla Norma EN 60204-1.
- ▶ Per il collegamento in serie è necessario rispettare i requisiti relativi alla protezione contro la manomissione e contro l'elusione o esclusione dell'interruttore di sicurezza (EN ISO 14119).
- ▶ Se gli ingressi di sicurezza dell'interruttore di sicurezza vengono comandati da un dispositivo "a monte" e non cablato con 24 V,
  - è necessario che siano monitorati nell'eventualità di possibili cortocircuiti (ad es. utilizzando PSEN cs, PSEN ml, PSEN sg o PSEN sl) **oppure**
  - è necessario escludere gli errori/guasti agli ingressi di sicurezza dovuti ai cortocircuiti mediante l'adozione di misure idonee (ad es. cablaggio secondo EN 602041).
- ▶ Tutte le parti metalliche (anche gli accessori) devono essere collegate al circuito equipotenziale nel caso in cui sussista il rischio di scariche elettrostatiche.
- ▶ Accertarsi che il connettore dell'interruttore di sicurezza nella zona a rischio esplosione non venga scollegato o venga inserito.
- ▶ Gli ingressi e le uscite dell'interruttore di sicurezza devono essere dotati di separazione sicura per tensioni oltre 60 V DC.
- ▶ L'alimentatore deve soddisfare i requisiti previsti per basse tensioni con separazione elettrica sicura (SELV, PELV).
- ▶ Le indicazioni riportate nei [Dati Tecnici](#)  34] devono essere assolutamente rispettate.
- ▶ Rispettare i requisiti sec. EN 60079-0 e EN 60079-14.
- ▶ La classe di protezione non deve essere compromessa dal connettore.
- ▶ Il connettore deve essere allentabile solo con l'ausilio di un utensile.  
Questo può essere fatto utilizzando, ad esempio, le seguenti soluzioni:
  - a livello di progettazione mediante carter di schermatura o
  - utilizzando le clip di protezione contro le manomissioni (N. articolo C1000079 o C1000080).
- ▶ Verificare la compatibilità delle dimensioni meccaniche della clip e del connettore rotondo.
- ▶ Unire le clip in dotazione, come mostrato in figura, sul collegamento a vite del cavo e premere saldamente le due parti. Le clip devono innestarsi in modo percettibile e non devono essere allentabili a mano.



### Legenda

[1] Protezione antimanomissione CABLE/M12/CLIP

### Schema di collegamento di connettori e cavi



Connettore a spina M12, 8 poli

PIN	Denominazione dei collegamenti	Funzione	Colore dei fili
1	S21	Ingresso canale 2	bianco
2	A1	+24 V UB	marrone
3	12	Uscita canale 1	verde
4	22	Uscita canale 2	giallo
5	Y32	Uscita di segnalazione/diagnostica	grigio
6	S11	Ingresso canale 1	rosa
7	A2	0 V UB	blu
8	Y1	Ingresso di diagnostica	rosso

Il colore del filo vale anche per i cavi Pilz disponibili come accessori.



#### IMPORTANTE

Gli ingressi S11 e S21 devono essere utilizzati unicamente per il collegamento in serie con sensori Pilz.

### Collegamento a dispositivi di controllo

Assicurarsi che il dispositivo di controllo scelto possieda le seguenti caratteristiche:

- ▶ Analisi bicanale dei segnali OSSD con controllo di plausibilità

Attenzione:

- L'uso di Safety Device Diagnostics è descritto in dettaglio nella descrizione del sistema Safety Device Diagnostics (1003827).




### ATTENZIONE!


#### Non collegare l'uscita di segnalazione con 0 V!

Il collegamento dell'uscita di segnalazione Y32 con 0 V può danneggiare l'interruttore di sicurezza. Collegare l'uscita di segnalazione Y32 ad un utente, ad es. l'ingresso di un sistema di controllo, oppure lasciarla non collegata. Rispettare anche la corrente max. (v. [Dati tecnici](#) [34]).

### Schema di collegamento monocanale senza SDD



### Schema di collegamento monocanale con SDD



### Collegamento in serie

I sensori di sicurezza PSENcode sono adatti ad essere collegati in serie con altri sensori.

Per SIL CL 3 senza l'utilizzo di SDD è consentito il collegamento in serie di massimo 32 sensori PSENcs 5.x e PSENcs 6.x.

Il numero massimo possibile viene definito, tra l'altro, per mezzo dei seguenti parametri:

- ▶ il livello SIL richiesto (ad es. SIL CL 3),
- ▶ il Performance Level richiesto (ad es. PL "e" (cat. 4)),
- ▶ il ritardo o tempo di rischio massimo consentito dall'applicazione.

Garantire una tensione di alimentazione adeguata, considerando le correnti di spunto e la sicurezza necessaria.



### **ATTENZIONE!**

#### **Incremento del ritardo di sgancio**

Collegando in serie più dispositivi (n), il ritardo allo sgancio aumenta in proporzione al numero di interruttori di sicurezza collegati.

Il tempo di ritardo allo sgancio max. è composto da


tempo di rischio (v. [Dati tecnici](#) [ 34])

+ (n-1) x ritardo di sgancio max. degli ingressi


+ ritardo di sgancio max. dei dispositivi di controllo

- ▶ Per il collegamento in serie con l'impiego di SDD possono essere utilizzati solo i seguenti ripartitori passivi:
  - PSEN ix2 F4 code
  - PSEN ix2 F8 code
  - PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
  - PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
  - PSEN Y junction M12 SENSOR
  - PSEN Y junction M12 cable channel

**Schema di collegamento in serie senza SDD**



### Schema di collegamento in serie con SDD



### Collegamento a dispositivi di controllo Pilz

Dispositivi di controllo Pilz adeguati:

- ▶ PNOZelog per il controllo dei ripari mobili
- ▶ PNOZpower per il controllo dei ripari mobili
- ▶ PNOZsigma per il controllo dei ripari mobili
- ▶ PNOZ X per il controllo dei ripari mobili

- ▶ PNOZmulti per il controllo dei ripari mobili  
In PNOZmulti Configurator, configurare il dispositivo come tipo di interruttore 3.
- ▶ PSS per il controllo dei ripari mobili con modulo funzionale standard SB064, SB066 o FS\_Safety Gate
- ▶ PSSuniversal PLC per il controllo dei ripari mobili con modulo funzionale FS\_SafetyGate

Il corretto collegamento al relativo dispositivo di controllo è descritto nelle istruzioni per l'uso del dispositivo stesso. Assicurarsi di effettuare il collegamento nel rispetto di quanto indicato nelle istruzioni per l'uso del dispositivo di controllo scelto.

Nelle pagine seguenti viene riportato l'esempio del collegamento a due dispositivi di controllo:

- ▶ PNOZ s3 e
- ▶ PNOZmulti

L'interruttore di sicurezza PSEN cs5.13 M12/8 EX, ad esempio, può essere collegato ai dispositivi di controllo Pilz.

Esempi di dispositivi di controllo Pilz adeguati:


- ▶ PNOZelog per il controllo dei ripari mobili
- ▶ PNOZpower per il controllo dei ripari mobili
- ▶ PNOZsigma per il controllo dei ripari mobili
- ▶ PNOZ X per il controllo dei ripari mobili
- ▶ PNOZmulti per il controllo dei ripari mobili  
In PNOZmulti Configurator, configurare l'interruttore di sicurezza con tipo di interruttore 3.
- ▶ PSS per il controllo dei ripari mobili con modulo funzionale standard SB064, SB066 o FS\_Safety Gate

Il corretto collegamento al relativo dispositivo di controllo è descritto nelle istruzioni per l'uso del dispositivo stesso. Assicurarsi di effettuare il collegamento nel rispetto di quanto indicato nelle istruzioni per l'uso del dispositivo di controllo scelto.


Nelle pagine seguenti viene riportato l'esempio del collegamento a due dispositivi di controllo:

- ▶ PNOZ s3 e
- ▶ PNOZmulti

**PNOZ s3**



**PNOZmulti**



**Programmazione dell'attuatore**

Ogni attuatore ammesso (vedi Uso previsto) viene riconosciuto da Pilz non appena si trova nel campo di risposta.

## Montaggio



### PERICOLO!

**Pericolo di scintille a causa della carica elettrostatica dell'interruttore di sicurezza in ambienti a rischio esplosione**

Per evitare la carica elettrostatica, utilizzare esclusivamente un panno umido per la pulizia dell'interruttore di sicurezza.

Non esporre l'interruttore di sicurezza a processi che generano una forte carica elettrostatica.



### PERICOLO!

**Pericolo di danneggiamento dovuto a carico meccanico. In zone a rischio di esplosione, i componenti in tensione dell'interruttore di sicurezza possono essere messi allo scoperto.**

Proteggere il connettore dell'interruttore di sicurezza da colpi. (es. con PSEN cs1/2 bracket cable fix, v. [Dati di ordinazione accessori](#) [41]).

Attenersi alle indicazioni riportate nel paragrafo "Montaggio" [26].

- ▶ Accertarsi che la messa a terra sia stata eseguita secondo quanto stabilito dalla EN 60079-14.
- ▶ Tutte le parti metalliche (anche gli accessori) devono essere collegate al circuito equipotenziale nel caso in cui sussista il rischio di scariche elettrostatiche.




### ATTENZIONE!

**La modifica delle caratteristiche del dispositivo possono causare la perdita delle funzioni di sicurezza**

Un ambiente con materiale conduttore elettrico o magnetico può disturbare le caratteristiche del dispositivo.

- Verificare le distanze di attivazione e la distanza di disattivazione garantita.

- ▶ Montare l'interruttore di sicurezza e l'attuatore paralleli tra loro.  
Assicurarsi che l'attuatore sia allineato al contrassegno dell'interruttore di sicurezza che garantisce la distanza di commutazione richiesta dal progetto dell'impianto (vedi [Distanze di commutazione](#) [12]).
- ▶ Gli interruttori di sicurezza e gli attuatori devono essere fissati utilizzando viti M4 con il lato inferiore della testa piatto (ad es. viti M4 cilindriche o a testa piatta).
- ▶ Coppia di serraggio: Rispettare i valori indicati nei [Dati Tecnici](#) [34].
- ▶ Rispettare necessariamente la distanza tra due interruttori di sicurezza (vedi [Dati tecnici](#) [34]).  
È possibile utilizzare anche una distanza inferiore al valore in determinati casi applicativi (vedi immagini).



- ▶ In caso di utilizzo di connettori angolari, prestare attenzione all'angolazione delle canaline.
- ▶ Per il montaggio rispettare i requisiti della Norma EN ISO 14119.
- ▶ Assicurarsi che gli interruttori di sicurezza e gli attuatori non vengano utilizzati come fermi.
- ▶ Proteggere l'interruttore di sicurezza e l'attuatore dai raggi UV o dai raggi solari indiretti.
- ▶ Per facilitare le operazioni di montaggio è possibile utilizzare staffe di montaggio (v. [dati di ordinazione accessori \[41\]](#)).
- ▶ E' indispensabile proteggere l'attuatore per evitare che si possa sporcare e che venga rimosso senza autorizzazione. Chiudere i fori per il montaggio mediante i tappi in dotazione (v. immagini). L'impiego dei tappi è considerato equivalente all'uso di strumenti di fissaggio non rimovibili, come indicato nella Norma EN ISO 14119.




Fig.: Tappi

- [1]: 4 tappi per attuatori
- [2]: 2 tappi per attuatori

[3]: 2 tappi per attuatori

[4]: 2 tappi per interruttori e 2 tappi per attuatori




Fig.: Applicazione della copertura per viti [4] all'interruttore




Fig.: Applicazione delle coperture per viti da [1] a [3] all'attuatore

- Rispettare le misure di montaggio secondo EN ISO 14119 per un sensore di sicurezza, tipo 4 e livello di codifica basso.




#### AVVERTIMENTO!

**Perdita della funzione di sicurezza a causa di un aumento non consentito della distanza di disattivazione sicura in caso di utilizzo di entrambe le zone di commutazione (allineamento al contrassegno semicircolare)**

A seconda dell'applicazione possono verificarsi ferite gravi e morte.

- In caso di utilizzo del campo di risposta al contrassegno semicircolare è necessario montare un fermaporta meccanico per evitare la disattivazione involontaria dell'interruttore ai limiti del campo di risposta e per impedire che la distanza di disattivazione max. venga estesa oltre le dimensioni consentite tramite l'utilizzo di entrambe le zone di commutazione.



### Procedura:

1. dotare la superficie di montaggio di appositi fori (per viti M4) per il fissaggio dell'attuatore e del sensore (v. [Dimensioni in mm](#) 33).
2. Fissare l'interruttore di sicurezza con una vite alla superficie di montaggio.  
Assicurarsi che il contrassegno sull'interruttore di sicurezza che deve essere utilizzato per l'azionamento possa essere azionato dal lato corretto con l'attuatore.
3. Non avvitare completamente la seconda vite dell'interruttore di sicurezza.
4. Fissare l'attuatore con una vite alla superficie di montaggio.  
Assicurarsi che l'attuatore con contrassegno (triangolare) sia posizionato in corrispondenza del contrassegno per l'interruttore di sicurezza.
5. Non avvitare completamente la seconda vite dell'attuatore.
6. Allineare l'interruttore di sicurezza e avvitare le viti.
7. Allineare l'attuatore e avvitare le viti.

### Verifica periodica

- ▶ Accertarsi che i lavori **non** vengano eseguiti in un ambiente a rischio esplosione.
- ▶ Ogni mese, eseguire un test funzionale dell'interruttore di sicurezza e dell'attuatore.
- ▶ Verificare sempre la funzionalità con un dispositivo di controllo collegato.
- ▶ La verifica della funzione di sicurezza deve essere eseguita unicamente da personale qualificato.
- ▶ Osservare le indicazioni riportate nelle norme EN 60079-17 e EN 60079-19 in relazione al test dell'interruttore di sicurezza.

### Registrazione

- ▶ Le distanze di commutazione indicate (v. [Dati tecnici](#) 34) sono valide solo se l'interruttore di sicurezza e l'attuatore sono montati paralleli uno di fronte all'altro. In caso di montaggio in altre posizioni, le distanze di commutazione possono variare.

- ▶ Rispettare l'offset laterale e verticale massimo consentiti (v. [Distanze di commutazione](#) [📖 12] e [Offset laterale e verticale](#) [📖 13]).

## Norme di montaggio e d'impiego ATEX (X)




### AVVERTIMENTO!

Pericolo di danneggiamento dovuto a carico meccanico. In zone a rischio di esplosione, i componenti in tensione dell'interruttore di sicurezza possono essere messi allo scoperto.

Pericolo di morte!

- Proteggere dagli urti i bordi del fondo dell'interruttore di sicurezza. Ciò è possibile ad es. con un montaggio tramite il quale venga coperta l'intera superficie (vedi esempio di montaggio).
- Osservare inoltre le ulteriori indicazioni riportate nel paragrafo [Montaggio](#) [📖 26].



Esempio di montaggio:

L'interruttore di sicurezza è montato completamente sul piano.

I bordi del fondo dell'interruttore è protetto contro eventuali colpi.

Valgono le seguenti indicazioni:

- ▶ Il connettore deve essere protetto da colpi meccanici sec. EN 60079-0 sez. 26.4.2
- ▶ La temperatura ambiente deve essere compresa nel range di temperatura indicato [nei dati tecnici](#) [📖 34].
- ▶ Proteggere il connettore contro l'allentamento accidentale (v. cablaggio).
- ▶ Applicare una nota di avvertimento sulla scatola per i cavi:
  - “Avvertimento - non separare sotto tensione”
  - “Warning - do not separate when energized”.

**PERICOLO!****Pericolo di scintille a causa della carica elettrostatica dell'interruttore di sicurezza in ambienti a rischio esplosione**


Per evitare cariche elettrostatiche si raccomanda di pulire l'interruttore di sicurezza esclusivamente con un panno umido.

Non esporre l'interruttore di sicurezza a processi che causano forti cariche elettrostatiche.

**PERICOLO!****Pericolo di danneggiamento dovuto a carico meccanico. In zone a rischio di esplosione, i componenti in tensione dell'interruttore di sicurezza possono essere messi allo scoperto.**

Proteggere dagli urti i bordi del fondo dell'interruttore di sicurezza. Ciò può essere fatto eseguendo il montaggio su superficie piana (v.

[Montaggio](#)  26]).

Proteggere il connettore dell'interruttore di sicurezza contro i colpi. (es. con PSEN cs1/2 bracket cable fix, v. [Dati di ordinazione accessori](#)  41]).

Attenersi alle indicazioni riportate nel paragrafo "Montaggio".



**Esercizio****IMPORTANTE**

Dopo la prima messa in funzione e dopo ogni modifica della macchina/ dell'impianto deve essere eseguito un controllo delle funzioni di sicurezza. La verifica delle funzioni di sicurezza deve essere eseguita unicamente da personale qualificato.











**Indicatori di stato:****Legenda**

- LED off
- ☀ LED on
- ⚡ LED lampeggiante (500 ms on, 500 ms off)
- ⚡ LED intermittente (50 ms on, 950 ms off)


### Funzionamento normale

Stato del LED		Stato dell'interruttore
Device	 verde	Pronto per il funzionamento
Safety Gate	 giallo	L'attuatore si trova nel campo di risposta
	● spento	L'attuatore non si trova nel campo di risposta
Input	 giallo	Entrambi gli ingressi di sicurezza presentano segnale high
	● spento	Entrambi gli ingressi di sicurezza presentano segnale low

### Indicazioni di errore

Stato LED			Stato dell'interruttore	Risoluzione / misura
Device	Safety Gate	Input		
 rosso	● spento	● spento	Errore interno dell'interruttore	Sostituire l'interruttore.
 rosso	 giallo	 giallo	La tensione di alimentazione supera il campo di tolleranza	Impostare l'alimentazione adeguata, secondo quanto riportato nei <a href="#">dati tecnici</a> [34].
 giallo	Indicatore non rilevante	Indicatore non rilevante	La tensione di alimentazione è al limite del campo di tolleranza	Impostare l'alimentazione adeguata, secondo quanto riportato nei <a href="#">dati tecnici</a> [34].
 rosso	Indicazione dell'ultimo stato	Indicazione dell'ultimo stato	Uscite in stato di errore	Verificare le uscite e disattivare e riattivare la tensione.
 verde	 giallo	Indicatore non rilevante	Attuatore errato	Utilizzare un attuatore idoneo Pilz.
● spento	 giallo	 giallo	L'interruttore non commuta	Sostituire l'interruttore.

### Dimensioni in mm



**Legenda:**

- [1] contrassegno rettangolare
- [2] contrassegno triangolare
- [3] LED
- [4] contrassegno semicircolare

## Dati tecnici Interruttore di sicurezza

Nel caso siano citate Norme senza riferimento ad alcuna data, valgono le 2025-09 edizioni in vigore.

### Informazioni generali:

Certificazioni	<b>ATEX, CE, EAC, ECOLAB, FCC, IC, TÜV, UKCA, cULus Listed, electrosuisse</b>
Funzionamento sensore	<b>Transponder</b>
Livello di codifica secondo EN ISO 14119	<b>basso</b>
Tipo secondo EN ISO 14119	<b>4</b>
Classificazione secondo EN 60947-5-3	<b>PDDB</b>
Tipo di codifica Pilz	<b>codificato</b>

### Transponder

Banda di frequenza	<b>122 kHz - 128 kHz</b>
Potenza di trasmissione max.	<b>15 mW</b>

### Dati Elettrici

Tensione di alimentazione	
Tensione	<b>24 V</b>
Tipo	<b>DC</b>
Tolleranza tensione	<b>-20 %/+20 %</b>
Potenza dell'alimentatore esterno (DC)	<b>1 W</b>
Mass. frequenza di commutazione	<b>3 Hz</b>
Capacità max. conduttore sulle uscite di sicurezza	
Funzionamento a vuoto, PNOZ con contatti a relè	<b>40 nF</b>
PNOZmulti, PNOZelog, PSS	<b>40 nF</b>
Impulso attivazione max.	
Impulso di corrente A1	<b>0,5 A</b>
Corrente a vuoto	<b>25 mA</b>

### Ingressi

Q.tà	<b>2</b>
Tensione sugli ingressi	<b>24 V DC</b>
Campo della corrente di ingresso	<b>1,6 - 3 mA</b>

### Uscite a semiconduttore

Uscite di sicurezza OSSD	<b>2</b>
Uscite di segnalazione	<b>1</b>
Corrente di commutazione per ogni uscita	<b>100 mA</b>
Potenza di commutazione per uscita	<b>2,4 W</b>
Separazione del potenziale dalla tensione di sistema	<b>No</b>
Protezione da cortocircuito	<b>si</b>
Corrente residua alle uscite	<b>400 µA</b>
Calo di tensione sulle OSSD	<b>1 V</b>
Corrente di cortocircuito di dimensionamento con riserva	<b>100 A</b>
Corrente di esercizio min.	<b>2 mA</b>

<b>Uscite a semiconduttore</b>	
Categoria d'uso secondo EN 60947-1	<b>DC-12</b>
<b>Uscite a relè</b>	
Numero uscite di sicurezza	<b>2</b>
<b>Periodi</b>	
Durata impulso di test uscite di sicurezza	<b>150 µs</b>
Ritardo all'inserzione	
dopo applicazione di UB	<b>1 s</b>
Ingressi tip.	<b>1 ms</b>
Ingressi max.	<b>3 ms</b>
Attuatore tip.	<b>30 ms</b>
Attuatore max.	<b>50 ms</b>
Ritardo tempo di scancio	
Ingressi tip.	<b>2 ms</b>
Ingressi max.	<b>4 ms</b>
Attuatore tip.	<b>30 ms</b>
Attuatore max.	<b>40 ms</b>
Tempo di rischio secondo EN 60947-5-3	<b>150 ms</b>
Ininfluenza mancanza tensione di alimentazione	<b>20 ms</b>
Simultaneità canali 1 e 2 max.	<b>∞</b>
<b>Dati ambientali</b>	
Certificazione ATEX	<b>SEV 16 ATEX 0162 X</b>
Categoria ATEX gas	<b>II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc</b>
Categoria ATEX polvere	<b>II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc</b>
Ambito d'uso	<b>X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C</b>
Temperatura ambiente	
secondo norma	<b>EN 60068-2-14</b>
Range di temperatura	<b>-25 - 55 °C</b>
max. con altezza operativa max.	<b>+55 °C</b>
max. con altezza operativa <2000 m	<b>+55 °C</b>
Temperatura di immagazzinamento	
secondo norma	<b>EN 60068-2-1/-2</b>
Range di temperatura	<b>-40 - 85 °C</b>
Sollecitazione climatica	
secondo norma	<b>EN 60068-2-30</b>
Umidità	<b>93 % u. r. a 40 °C</b>
Altezza di installazione max. m s.l.m	<b>4000 m</b>
Compatibilità elettromagnetica	<b>EN 60947-5-3</b>
Oscillazione	
secondo norma	<b>EN 60947-5-2</b>
Frequenza	<b>10 - 55 Hz</b>
Ampiezza	<b>1 mm</b>

**Dati ambientali**

Resistenza allo shock	
secondo norma	<b>EN 60947-5-2</b>
Accelerazione	<b>30g</b>
Durata	<b>11 ms</b>
Caratteristiche dielettriche	
Categoria di sovratensione	<b>III</b>
Grado di sporcizia	<b>3</b>
Tensione nominale di isolamento	<b>75 V</b>
Resistenza alla tensione di misura	<b>1 kV</b>
Grado di protezione	
Custodia	<b>IP67</b>

**Distanze di attivazione**

Ripetibilità intervallo di commutazione	<b>3 %</b>
Variatione della distanza di commutazione con variazioni di temperatura	<b>+0,02mm/°C</b>

**Distanze di commutazione all'avvicinarsi dell'operatore al contrassegno "rettangolo"**

Distanza di commutazione sicura Sao	<b>8 mm</b>
Distanza di disattivazione sicura Sar	<b>20 mm</b>
Distanza di commutazione tipica So	<b>11 mm</b>
Distanza di disattivazione tipica Sr	<b>14 mm</b>
Isteresi tipica	<b>2 mm</b>

**Distanze di commutazione all'avvicinarsi dell'operatore al contrassegno "triangolo"**

Distanza di commutazione sicura Sao	<b>4 mm</b>
Distanza di disattivazione sicura Sar	<b>12 mm</b>
Distanza di commutazione tipica So	<b>5 mm</b>
Distanza di disattivazione tipica Sr	<b>8 mm</b>
Isteresi tipica	<b>2 mm</b>

**Distanze di commutazione all'avvicinarsi dell'operatore al contrassegno "semicerchio"**

Distanza di commutazione sicura Sao	<b>3 mm</b>
Distanza di disattivazione sicura Sar	<b>16 mm</b>
Distanza di commutazione tipica So	<b>6 mm</b>
Distanza di disattivazione tipica Sr	<b>8 mm</b>
Isteresi tipica	<b>2 mm</b>

**Dati meccanici**

Attuatore 1	<b>PSEN cs5.13 M12 ATEX</b>
Distanza minima tra interruttori di sicurezza	<b>250 mm</b>
Montaggio sensore a filo secondo EN 60947-5-2	<b>Sì, rispettare le indicazioni di montaggio</b>
Tipo di collegamento:	<b>Connettore maschio M12, 8 poli</b>
Materiale	–
Coppia di serraggio max. viti di fissaggio	<b>1 Nm</b>

**Dati meccanici**

Dimensioni	
Altezza	<b>26,4 mm</b>
Larghezza	<b>101,6 mm</b>
Prof.	<b>19 mm</b>
Dimensioni dell'attuatore	
Altezza	<b>18 mm</b>
Larghezza	<b>37 mm</b>
Prof.	<b>19 mm</b>
Peso interruttore di sicurezza	<b>68 g</b>
Peso attuatore	<b>15 g</b>
Peso	<b>68 g</b>

**Dati tecnici attuatore**

Nel caso siano citate Norme senza riferimento ad alcuna data, valgono le 2025-09 edizioni in vigore.

**Informazioni generali:**

Certificazioni	<b>ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UKCA, cULus Listed, electrosuisse</b>
Funzionamento sensore	<b>Transponder</b>
Livello di codifica secondo EN ISO 14119	<b>basso</b>
Tipo di codifica Pilz	<b>codificato</b>

**Transponder**

Banda di frequenza	<b>122 kHz - 128 kHz</b>
--------------------	--------------------------

**Dati ambientali**

Temperatura ambiente	
secondo norma	<b>EN 60068-2-14</b>
Range di temperatura	<b>-25 - 55 °C</b>
max. con altezza operativa max.	<b>+55 °C</b>
max. con altezza operativa <2000 m	<b>+55 °C</b>
Temperatura di immagazzinamento	
secondo norma	<b>EN 60068-2-1/-2</b>
Range di temperatura	<b>-40 - 85 °C</b>
Sollecitazione climatica	
secondo norma	<b>EN 60068-2-30</b>
Umidità	<b>93 % u. r. a 40 °C</b>
Altezza di installazione max. m s.l.m	<b>4000 m</b>
Compatibilità elettromagnetica	<b>EN 60947-5-3</b>
Oscillazione	
secondo norma	<b>EN 60947-5-2</b>
Frequenza	<b>10 - 55 Hz</b>
Ampiezza	<b>1 mm</b>

**Dati ambientali**

Resistenza allo shock	
secondo norma	<b>EN 60947-5-2</b>
Accelerazione	<b>30g</b>
Durata	<b>11 ms</b>
Grado di protezione	
Custodia	<b>IP67</b>

**Dati meccanici**

Materiale	
Lato superiore	<b>PBT</b>
Coppia di serraggio max. viti di fissaggio	<b>1 Nm</b>
Dimensioni	
Altezza	<b>18 mm</b>
Larghezza	<b>37 mm</b>
Prof.	<b>19 mm</b>
Peso	<b>15 g</b>

**Classificazione secondo ZVEI, CB24I**

Le seguenti tabelle descrivono le classi e i valori specifici dell'interfaccia del prodotto e le classi delle interfacce compatibili. La classificazione è descritta nel documento ZVEI "Classificazione delle interfacce binarie a 24 V con test nell'ambito della sicurezza funzionale".

**Ingresso****Interfacce**

Sink	
Classe	<b>C2</b>
Source	
Classe	<b>C2, C3</b>

**Parametro sink**

Max. Durata dell'impulso test	<b>450 µs</b>
Min. Intervallo dell'impulso test	<b>1,25 ms</b>
Min. Resistenza ingresso	<b>9,9 kOhm</b>
Max. Carico capacitivo	<b>1 nF</b>

**Uscita monopolare****Interfacce**

Source	
Interfaccia	<b>Sensore</b>
Classe	<b>C2</b>
Sink	
Interfaccia	<b>Dispositivo di controllo</b>
Classe	<b>C1, C2</b>

**Parametro source**

Max. Durata dell'impulso test	<b>150 µs</b>
-------------------------------	---------------

### Uscita monopolare

Max. Corrente nominale	0,1 A
Max. Carico capacitivo	40 nF

### Dati tecnici di sicurezza



#### IMPORTANTE

Rispettare tassativamente i dati tecnici relativi alla sicurezza per poter raggiungere il livello di sicurezza richiesto per la propria macchina/impianto.

Modalità operativa	EN ISO 13849-1: 2023	EN ISO 13849-1: 2023	EN IEC 62061 SIL CL/SIL max.	EN IEC 62061 61508 PFH [1/h]	EN/IEC 61511 61508 SIL	EN/IEC 61511 61508 PFD	EN ISO 13849-1: 2023 T <sub>M</sub> [anno]
OSSD bica-nale	PL e	Cat. 4	SIL CL 3	9,56E-10	–	8,56E-06	20

Spiegazioni relative ai dati tecnici relativi alla sicurezza:

- ▶ T<sub>M</sub> è la durata di utilizzo massima (mission time) sec. EN ISO 13849-1. Il valore vale anche come intervallo delle prove ripetute ai sensi della EN IEC 61508-6 e della EN IEC 61511 e come intervallo per il test di verifica funzionale e la vita utile secondo la EN IEC 62061.

Tutte le unità impiegate in una funzione di sicurezza devono essere tenute in considerazione in fase di calcolo dei valori caratteristica relativi alla sicurezza.



#### INFO

I valori SIL/PL di una funzione di sicurezza **non** sono identici ai valori SIL/PL dei prodotti utilizzati e possono differire dagli stessi.

## Dati integrativi

### Certificazioni radio

#### USA/Canada

**FCC ID: VT8-PSENCSS5**  
**IC: 7482A-PSENCSS5**

#### FCC/IC-Requirements:

This product complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standards.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this product may not cause harmful interference, and
- 2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications made to this product not expressly approved by Pilz may void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent produit est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) le produit ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de le produit doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Dati di ordinazione

### Interruttore di sicurezza

Tipo prodotto	Caratteristiche	N. articolo
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch	Interruttore di sicurezza, codificato, per interruttore di sicurezza codificato PSENcode, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie, modello lungo	542055

### Attuatore

Tipo prodotto	Caratteristiche	N. articolo
PSEN cs5.1 M12 1actuator	Attuatore, codificato, per l'interruttore di sicurezza codificato PSEN-code, certificato ATEX	542085

### Sistemi completi

Tipo prodotto	Caratteristiche	N. articolo
PSEN cs5.13 M12/8/ PSEN cs5.13 M12 EX 1u	Interruttore di sicurezza codificato, con interruttore di sicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie, modello lungo, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12	542005

**Accessori****Accessori per il montaggio**

Tipo prodotto	Caratteristiche	N. d'ordine
PSEN Connettore angolare/bracket	Supporto di montaggio	532110
PSEN mag/cs bracket straight	Supporti per il montaggio	532111
PSEN screw M4x20 10pcs	Viti di sicurezza monouso in acciaio inox	540313
PSEN screw M4x26 10pcs	Viti di sicurezza monouso in acciaio inox	540314
PSEN cs1/2 bracket cable fix	Protezione meccanica contro l'elusione per impedire la separazione illecita dei cavi o il danneggiamento per gli interruttori di sicurezza PSENcode cs1/2, cs5/6 M12, PSENslock	532112

**Cavo**

Tipo prodotto	Collegamento 1	Collegamento 2	Lun- ghezza	N. d'ordine
PSEN cable M12-8sf	diritto, M12, 8 poli, femmina	a terminali liberi	3 m	540319
			5 m	540320
			10 m	540321
			20 m	540333
			30 m	540326
PSEN cable M12-8af	ad angolo, M12, 8 poli, femmina	a terminali liberi	3 m	540322
			5 m	540323
			10 m	540324
			30 m	540325
PSEN cable M12-8sf M12-8sm	diritto, M12, 8 poli, femmina	diritto, M12, 8 poli, maschio	2 m	540340
			5 m	540341
			10 m	540342
			20 m	540343
			30 m	540344
Tipo prodotto	Caratteristiche	N. articolo		
CABLE/M12/CLIP	Protezione antimanomissione per connettore e protezione contro l'allentamento accidentale, per singolo utilizzo, 4 pz. per il fissaggio di 4 connettori M12	C1000079		

**Collegamento in serie**

Tipo prodotto	Collegamento X1	Collegamento X2	Collegamento X3	N. d'ordine
PSEN Y junction M12 SENSOR	M12, 8 poli, maschio	M12, 8 poli, femmina	M12, 8 poli, femmina	540315
PSEN Y junction M12 cable channel	M12, 8 poli, maschio	M12, 8 poli, femmina	M12, 8 poli, femmina	540316
PSEN T junction M12	M12, 8 poli, femmina	M12, 8 poli, maschio	M8, 4 poli, maschio	540331
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL	M12, 8 poli, femmina	M12, 8 poli, maschio	M8, 8 poli, femmina	540337
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL	M12, 8 poli, femmina	M12, 8 poli, maschio	M12, 8 poli, femmina	540338

Tipo prodotto	Caratteristiche	N. articolo
PDP67 F 4 code	Ripartitore passivo decentralizzato	773603
PDP67 F 4 code VA	Ripartitore passivo decentralizzato, anello filettato V2A	773613

**Safety Device Diagnostics**

Tipo prodotto	Caratteristiche	Tipo di collegamento:	N. d'ordine
PSEN ix2 F4 code	Interfaccia per il collegamento di max 4 sensori di sicurezza PSEN	Morsetto a molla	535111
PSEN ix2 F8 code	Interfaccia per il collegamento di max 8 sensori di sicurezza PSEN	Morsetto a molla	535112
SDD ES ETH	Modulo fieldbus Modbus/TCP per Safety Device Diagnostics	Morsetto a molla	540130
SDD ES Profibus	Modulo fieldbus Profibus per Safety Device Diagnostics	Morsetto a molla	540132
SDD ES Profinet	Modulo fieldbus Profinet per Safety Device Diagnostics	Morsetto a molla	540138

**Dichiarazione di conformità CE**

Questo/i prodotto/i soddisfa/soddisfano i requisiti delle seguenti direttive del Consiglio e del Parlamento Europeo.

- Direttiva 2006/42/CE relative alle macchine

- ▶ 2014/34/EU (ATEX)
- ▶ Direttiva 2014/53/UE relative alle apparecchiature radio

La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su Internet all'indirizzo [www.pilz.com/downloads](http://www.pilz.com/downloads).

Rappresentante legale: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2, 73760 Ostfildern, Germania

### **UKCA-Declaration of Conformity**

This product(s) complies with following UK legislation:

- ▶ Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- ▶ Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
- ▶ Radio Equipment Regulations 2017

The complete UKCA Declaration of Conformity is available on the Internet at [www.pilz.com/downloads](http://www.pilz.com/downloads).

Representative: Pilz Automation Technology, Pilz House, Little Colliers Field, Corby, Northamptonshire, NN18 8TJ United Kingdom, eMail: [mail@pilz.co.uk](mailto:mail@pilz.co.uk)

